


Darbe emici DYSS-10-10-Y1F

Ürün numarası: 8069003

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Strok	10 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1.5 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	10 mm
Maks. durdurma kuvveti	700 N
Maks. sıkma torku	8 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	6 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	25000 j
Maks. artık enerji	0.03 j
Geri getirme kuvveti	4 N
Min. itme kuvveti	24 N
Ürün ağırlığı	51 g
Kütle aralığı	20 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik