


Darbe Emici DYSS-12-12-Y1F

Ürün numarası: 8069004

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Strok	12 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1.5 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	12 mm
Maks. durdurma kuvveti	1000 N
Maks. sıkma torku	20 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	10 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	36000 j
Maks. artık enerji	0.05 j
Gerçek getirme kuvveti	4 N
Min. itme kuvveti	35 N
Ürün ağırlığı	82 g
Kütle aralığı	45 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımli çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımli çelik