

Redüksiyon
NPFC-R-G34-G38-MF
Ürün numarası: 8069235

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dişli vidalı bağlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar...50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	64 g
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu