


Perde Geçiř Baęlantı Parçası NPFC-H-G18-F

Ürün numarası: 8069240

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Diřli vidalı baęlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalıřma basıncı	-0.95 bar...50 bar
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-20 °C...150 °C
Ürün aęırlıęı	30 g
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu