

Perde geiř baęlantı parası NPFC-H-G38-F

Ürün numarası: 8069242

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Diřli vidalı baęlantı malzemesi	Pirin, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
alıřma basıncı	-0.95 bar...50 bar
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona dūřük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	-20 °C...150 °C
Ürün aęırlıęı	93 g
Pnömatik baęlantı 1	G3/8
Pnömatik baęlantı 2	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu