

# Operatör paneli CDSB-A1

Ürün numarası: 8070984

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                             | Değer                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. kablo uzunluğu                | 3 m                                                                                          |
| Kullanıcı belleği                   | 3 GB                                                                                         |
| Gösterge                            | TFT rengi                                                                                    |
| Gösterge özelliği                   | Dokunmatik ekran                                                                             |
| Gösterge boyutu                     | 1,77"                                                                                        |
| Çalışma gerilimi aralığı DC         | 4.5 V...5.5 V                                                                                |
| Ekran çözünürlüğü                   | 128x160 piksel                                                                               |
| Ruhsat                              | RCM işareti                                                                                  |
| KC işareti                          | KC-EMC                                                                                       |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | AB EMC direktifine göre<br>AB RoHS direktifine göre                                          |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre<br>Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                      | VDMA24364 Zone III                                                                           |
| Depolama sıcaklığı                  | -20 °C...70 °C                                                                               |
| Bağıl nem                           | 60 °C'de maksimum %95<br>yoğuşmayan                                                          |
| Koruma türü                         | IP20                                                                                         |
| Ortam sıcaklığı                     | 0 °C...60 °C                                                                                 |
| Ürün ağırlığı                       | 36.6 g                                                                                       |
| USB arayüzü, bağlantı teknolojisi   | USB 2.0 tip B mini                                                                           |
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                                                                                  |
| Gövde malzemesi                     | PA6 takviyeli                                                                                |
| Kullanım alanı                      | Yalnızca CMMT, CPX-E-CEC ile                                                                 |
| Ölçüler G x U x Y                   | 50 mm x 45 mm x 19,6 mm                                                                      |