

Baęlantı plakası
VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2
Ürün numarası: 8072668

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP54 IP65
Koruma türüne ilişkin not	Labirentli hava tahliye emniyeti için IP54 (örn. VABD-D3-L) Sızdırmazlık halkalı hava tahliye emniyeti için IP65 (örn. VABD-D3-SN)
Ürün ağırlığı	362 g
Montaj türü	geçiş delięi ve vida ile
Kontrol havası baęlantısı 12	G1/4
Pnömatik baęlantı 1	G1/4
Pnömatik baęlantı 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Pnömatik baęlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Metalize alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR