



# Durdurma freni DACs-25-A-S

Ürün numarası: 8072772

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Etkili yön ile sıkma tipi	çift taraflı Bir yay tarafından sıkıştırılır, basınçlı hava ile serbest bırakılır
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Güvenlik fonksiyonu	Bir hareketi tutma ve durdurma
Performans seviyesi (PL)	Hareketi durdurma, tutma, engelleme / Kategori 1, Performans Seviyesi c
Çalışma basıncı	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
İzin verilen maksimum test basıncı	8 bar
Min. serbest bırakma basıncı	3.8 bar
tutulacak yuvarlak malzeme	25 mm
Ruhsat	TÜV
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB makine direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık makine düzenlemelerine göre
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	TÜV CA 697
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Statik tutma kuvveti	8200 N
Ürün ağırlığı	12832 g
Montaj türü	dışı dış ile aksesuarlarla
Sabitleme ünitesi serbest bırakma bağlantısı	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Çelik
Sıkma çeneleri malzemesi	Takım çeliği
Piston malzemesi	Çelik