


Vantuz OGVM-80-S-N-G14F

Ürün numarası: 8073820

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	7.6 mm
Min. iş parçası yarıçapı	70 mm
Nominal genişlik	8 mm
Vantuz çapı	80 mm
Vantuz hacmi	35 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominal çalışma basıncı	-60 kPa -0.6 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	225 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	113 N
Ürün ağırlığı	65 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	Dişi dış G1/4
Renk	siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muytu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR