

# Darbe emici DYEF-G8-M4-Y1

Ürün numarası: 8073902

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M4
Strok	0.9 mm
Sönümlleme	metalik sabit durdurmasız esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.8 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	0.9 mm
Maks. sıkma torku	0.5 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.018 j
Ürün ağırlığı	5 g
Montaj türü	dişli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik