

Darbe emici DYEF-G8-M8-Y1

Ürün numarası: 8073905

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M8
Strok	1.3 mm
Sönümlleme	metalik sabit durdurmasız esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.8 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	1.3 mm
Maks. sıkma torku	2 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.12 j
Ürün ağırlığı	23 g
Montaj türü	dişli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik