


Darbe emici DYSS-G8-8-8-Y1F

Ürün numarası: 8073916

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Strok	8 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1.5 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	8 mm
Maks. durdurma kuvveti	500 N
Maks. sıkma torku	5 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	3 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	18000 j
Maks. artık enerji	0.02 j
Geri getirme kuvveti	2.5 N
Min. itme kuvveti	18 N
Ürün ağırlığı	57 g
Kütle aralığı	15 kg
Montaj türü	dışli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik