


# Bağlantı kablosu NEBL-T12G4-E-5-N-LE4

Ürün numarası: 8080791

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Standarda dayalı                              | EN 61076-2-111                       |
| Ruhsat                                        | c UL us - Listelenmiş (OL)           |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş                | UL E504946                           |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                      |
| Ürün ağırlığı                                 | 546 g                                |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                   |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | yuvarlak                             |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                                  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | M12x1, EN 61076-2-111'e göre T kodlu |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 4                                    |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4                                    |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | Vida kilidi                          |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                       |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Kablo                                |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç                              |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 4                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 4                                    |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...63 V                           |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 12 A                                 |
| Aşırı gerilim direnci                         | 1.5 kV                               |
| Blendaj                                       | hayır                                |
| Kablo uzunluğu                                | 5 m                                  |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun         |
| Test koşulları hat                            | Talep üzerine test koşulları         |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme          | 42 mm                                |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 84 mm                                |
| Kablo çapı                                    | 8.4 mm                               |
| Kablo çapı toleransı                          | ± 0,25 mm                            |
| Kablo yapısı                                  | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>              |

| Özellik                              | Değer                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| İletkenin nominal kesiti             | 1.5 mm <sup>2</sup>                        |
| Damar uçları                         | soyulmuş                                   |
| Koruma türü                          | IP65<br>IP67                               |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                      |
| Ortam sıcaklığı                      | -25 °C...80 °C                             |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -25 °C...80 °C                             |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                |
| Kirlenme derecesi                    | 3                                          |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 2 - orta derece korozyona maruziyet        |
| Kablo kılıfı malzemesi               | TPE-U(PUR)                                 |
| Kablo kılıfının rengi                | siyah                                      |
| Gövde malzemesi                      | PA                                         |
| Gövde rengi                          | siyah                                      |
| Vidalı kilitleme malzemesi           | Döküm çinko, nikel kaplı                   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | NBR                                        |
| Fiş kontakları malzemesi             | Pirinç                                     |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | PP                                         |