


# Kol kumandalı valf VHEF-H-B53C-G18

Ürün numarası: 8080945

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                 | Değer                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                         | 5/3 kapalı                                                         |
| Çalıştırma türü                                         | manuel                                                             |
| Yapı genişliği                                          | 20 mm                                                              |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normleştirilmiş) | 700 l/dak                                                          |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                             | G1/8                                                               |
| Çalışma basıncı                                         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                           |
| Tasarım                                                 | Piston sürgüsü                                                     |
| Nominal genişlik                                        | 5.2 mm                                                             |
| Hava tahliye fonksiyonu                                 | kısılabilir                                                        |
| Uygulama notu                                           | sadece elle çalıştırın                                             |
| Sızdırmazlık prensibi                                   | yumuşak                                                            |
| Montaj konumu                                           | herhangi bir                                                       |
| Manuel kumanda                                          | kilitlemeli                                                        |
| Kontrol türü                                            | doğrudan                                                           |
| Akış yönü                                               | tersine çevrilebilir                                               |
| Örtüşme                                                 | pozitif kapsama                                                    |
| Maks. anahtarlama frekansı                              | 0.5 Hz                                                             |
| Patlamaya karşı koruma                                  | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı                                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                   | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                     |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                      |
| LABS uygunluğu                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Akışkan sıcaklığı                                       | -10 °C...60 °C                                                     |
| Ortam sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                     |
| Çalıştırma torku                                        | 0.7 Nm                                                             |
| Kilit açma torku                                        | 0.6 Nm                                                             |
| Çalıştırma üzerinde maks. kuvvet                        | 200 N                                                              |
| Çalıştırma üzerindeki maks. yanıl kuvvet                | 200 N                                                              |

| Özellik                           | Değer                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ürün ağırlığı                     | 265 g                                                        |
| Montaj türü                       | Ön panel montajı<br>geçiş deliği ile<br>isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1               | G1/8                                                         |
| Pnömatik bağlantı 2               | G1/8                                                         |
| Pnömatik bağlantı 3               | G1/8                                                         |
| Pnömatik bağlantı 4               | G1/8                                                         |
| Pnömatik bağlantı 5               | G1/8                                                         |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu                                                  |
| Kapak malzemesi                   | PA takviyeli                                                 |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                                                          |
| Gövde malzemesi                   | Dövme alüminyum alaşım, anodize                              |
| Kol malzemesi                     | PA takviyeli                                                 |