

Montaj braketı PAMP-MB-64

Ürün numarası: 8081356

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	64
Seri	P
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	5 Nm
Akışkan sıcaklığı	-60 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-60 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	119 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Montaj braketı malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik