

# Manometre

## PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Ürün numarası: 8081401

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 bar...16 bar
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	63
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	1,6
Koruma türü	IP65
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	-40 °C...200 °C
Ortam sıcaklığı	-40 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ortamla temas eden malzemeler	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida dişli muylu malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	ABS yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kontrol camı malzemesi	PC

Özellik	Değer
Gövde rengi	gümüş
Ürün ağırlığı	160 g
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) psi (iç)