

Moment dengeleme bağlantısı DARD-L8-32-S

Ürün numarası: 8081467

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Radyal sapma +/-	2.5 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Kuvvet yönünde +/- kısa süreli izin verilen maksimum yük	3000 N
Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük	1500 N
Ürün ağırlığı	294 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu bakır içermez
Adaptör malzemesi	Alüminyum, eloksallı
Vida malzemesi	Çelik, galvanize