


Darbe Emici
DYSS-2-4-Y1F
Ürün numarası: 8081767

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	2
Strok	4 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.5 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.5 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Sönümleme uzunluğu	4 mm
Maks. durdurma kuvveti	60 N
Maks. sıkma torku	0.5 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.1 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	270 j
Maks. artık enerji	0.003 j
Geri getirme kuvveti	0.7 N
Min. itme kuvveti	2.5 N
Ürün ağırlığı	1 g
Kütle aralığı	0.8 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik