


H-Portal|Alan Portalı YXMF-2

Ürün numarası: 8082253

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj yüzeylerinin gerekli düzgünlüğü	0.1 mm/m
Montaj konumu	yatay
Tasarım	Yüzey portal sistemi elektrikli tahrik modülleri ile
Devreye girme süresi	100%
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Ortam sıcaklığı	10 °C...45 °C
Bakım aralığı	2500 km
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptör plaka malzemesi	Eloksallı alüminyum
Montaj braket malzemesi	Alimünyum, eloksallı Galvanize çelik
Kablo taşıyıcı malzemesi	PA takviyeli