


Baęlantı kablosu
NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET
Ürün numarası: 8082383

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün aęırlığı	15 g
Elektrik baęlantısı 1, iřlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	köřeli
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	RJ45
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	8
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	8
Elektrik baęlantısı 2, iřlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, tasarım	köřeli
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	RJ45
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	8
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	8
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...50 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1.5 A
Ařırı gerilim direnci	2.5 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluęu	0.2 m
Kablo özellięi	Standart
Test kořulları hat	Talep üzerine test kořulları
Bükölme yarıçapı, sabit kablo döřeme	24 mm
Kablo çapı	5 mm
Kablo yapısı	4 x 2 x 0,16 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.16 mm ²
Koruma türü	IP20
Koruma türüne iliřkin not	monte edilmiř durumda
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
CE iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre

Özellik	Değer
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	2
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PVC
Gövde rengi	gri
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC