


Baęlantı Rayı|terminal řerit VABM-P6-15MB-G18-M5-8

Ürün numarası: 8083548

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
İzgara ölçüsü	15 mm
Tasarım	Baęlantı yönü aşağıda
Maks. valf yeri sayısı	8
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.6 Nm
Ürün aęırlığı	280 g
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alařım