

Piston tahriki

DFPK-46-17-D-V4

Ürün numarası: 8083962

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Aktüatör boyutu	46
Strok	17 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	mekanik göstergeli
Kumanda fonksiyonu	Çift etkili
Çalışma basıncı	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (GB) EPL GB (GB)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Bölge 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Bölge 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX)
ATEX kategorisi, gaz	II 2G
ATEX kategorisi, toz	II 2D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Ex ortam sıcaklığı	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Koruma türü	IP65 IP67 IP69K
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1210 g
Pnömatik bağlantı	Dişi dış G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Gövde malzeme numarası	1.4408
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik