


Redüktör EMGA-40-A-G3-40P

Ürün numarası: 8085342

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	40 mm
Flanş büyüklüğü motor	40 mm
Dönme boşluğu	0.35 drc
Redüktör türü	Açısal dişli
Redüktör oranı	3:1
Maks. tahrik devri	18000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	4.5 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.049 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	7 Nm
Maks. verimlilik	95 %
Torsiyonel rijitlik	0.8 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	500 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	40G
Redüktör tahrik arayüzü	40P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu