


Redüktör EMGA-60-A-G3-60P

Ürün numarası: 8085344

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	60 mm
Flanş büyüklüğü motor	60 mm
Dönme boşluğu	0.27 drc
Redüktör türü	Açısal dişli
Redüktör oranı	3:1
Maks. tahrik devri	13000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	14 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.394 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	22 Nm
Maks. verimlilik	95 %
Torsiyonel rijitlik	2 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	1700 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	60G
Redüktör tahrik arayüzü	60P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu