


Redüktör EMGA-60-A-G5-60P

Ürün numarası: 8085345

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	60 mm
Flanş büyüklüğü motor	60 mm
Dönme boşluğu	0.27 drc
Redüktör türü	Açısal dişli
Redüktör oranı	5:1
Maks. tahrik devri	13000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	24 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.257 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	38 Nm
Maks. verimlilik	95 %
Torsiyonel rijitlik	1.9 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	1700 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	60G
Redüktör tahrik arayüzü	60P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu