


Redüktör EMGA-80-A-G5-100A

Ürün numarası: 8085349

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	80 mm
Flanş büyüklüğü motor	100 mm
Dönme boşluğu	0.22 drc
Redüktör türü	Açısal dişli
Redüktör oranı	5:1
Maks. tahrik devri	7000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	67 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	1.017 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	107 Nm
Maks. verimlilik	95 %
Torsiyonel rijitlik	4.8 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	4500 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	80G
Redüktör tahrik arayüzü	100A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu