


# Stoper silindir DFST-63-30-D-Y4-A-S-G2

Ürün numarası: 8085912

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	30 mm
Piston çapı	63 mm
Sönümlleme	Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı Ayarlanabilir ön darbe emici
Montaj konumu	dikey
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Kol kumandalı piston mili
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Kumanda kolu pozisyonunun sorgulanması	endüktif sensörler için
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	Kılavuz çubuğu
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Sönümlleme uzunluğu	15 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti	5000 N
Ürün ağırlığı	3400 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Makara malzemesi	Çelik