


Basınç kontrol Valfi VRPA-CM-Q4-E

Ürün numarası: 8086003

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-4 |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 80 l/dak |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Gövde malzemesi | PBT |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalıştırma türü | manuel |
| Ayar elemanı | Kilitli döner düğme |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Basınç kontrol aralığı | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |
| Ürün ağırlığı | 23 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Statik sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |