


# Basınç kontrol Valfi VRPA-LM-N14-T516

Ürün numarası: 8086017

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Regülatör işlevi  | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile<br>ters akım davranışı ile |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | 1/4 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | QS-5/16  |
| Montaj türü   | vidalanabilir  |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 130 l/dak  |
| Ortam sıcaklığı   | 0 °C...60 °C   |
| Gövde malzemesi   | PBT  |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                               |
| Montaj konumu   | herhangi bir   |
| Çalıştırma türü   | manuel   |
| Vida dişli muyluda conta türü                             | Kaplama  |
| Ayar elemanı  | Kilitli döner düğme  |
| Döndürülebilirlik   | 360 derece/sürekli dönüşe izin verilmez                                      |
| Basınç göstergesi   | manometre ile  |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                               |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B2-L   |
| Temiz oda sınıfı  | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4   |
| Ürün ağırlığı   | 50 g   |
| Vida dişli muylu malzemesi                                | Nikel kaplı pirinç   |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu  |
| Diş contası malzemesi                                     | PTFE   |
| Statik sızdırmazlık elemanları malzemesi                  | NBR  |