

Kaplin
EAMD-32-32-14-16X20-U
Ürün numarası: 8086051

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	14 mm
Tutucu çapı 2	16 mm
Boyut	32
Nominal uzunluk	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	14.5 kgmm ²
Aktarılabılır tork	16 Nm
Ürün ağırlığı	124 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu