


Regülatör

MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B

Ürün numarası: 8086636

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	2
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Görüntülenebilir birim(ler)	MPa
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...7 bar
Maks. basınç histerezi	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	170 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Depolama sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	38.6 g
Montaj türü	Ön panel montajı Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Alt kapak malzemesi	PA

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Düğme malzemesi	POM
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Diyafram malzemesi	NBR
Valf pistonu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım NBR