


Dengeleme Sistemi Kiti YHBP-

Ürün numarası: 8087218

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kaldırma aralığı	100 mm...1990 mm
Silindir çapı	50 mm...200 mm
Desteklenen kinematikler	Strok sütunu Paralel kinematik
Ters polarite koruması	çalışma voltajı için
Çalışma basıncı	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Maks. hareket hızı	1 m/sn
Çalışma gerilimi aralığı DC	21.6 V...26.4 V
Devreye girme süresi	100%
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Artakalan dalgalanma	% 5
Yüksüz çıkışlarda akım tüketimi	2 A
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	PNOZ emniyet kumanda cihazı için IP20 CMCB-...-C kontrol sistemi için IP20 CECC-D kumandası için IP20 CMCB-...-CC kontrol sistemi için IP54 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Kütle yükü	25 kg...999 kg
Kinematüğün aktarma oranı	Strok kolonları için 1: 5 1: 1 - 1: 5 paralel kinematikler için
Ürün ağırlığı	4.8 kg...60.5 kg
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu