

# Şebeke filtresi CAMF-C6-F-C20-3A

Ürün numarası: 8088929

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Kısa devre dayanımı	hayır
40 °C'de akım yükü kapasitesi	20 A
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
Şebeke frekansı	0 Hz...400 Hz
İzolasyon gerilimi	1100 V
Ruhsat	ENEC UL - Tanınan (OL) c UL - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...100 °C
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-25 °C...100 °C
Ürün ağırlığı	700 g
Montaj türü	Montaj plakası, vidalı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj konumu	yatay
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Güç kaynağı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Terminal şeridi
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik bağlantısı 1, kablo kesiti	4 mm <sup>2</sup> ...6 mm <sup>2</sup>
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Güç kaynağı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Terminal şeridi
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik bağlantısı 2, kablo kesiti	4 mm <sup>2</sup> ...6 mm <sup>2</sup>