


Devre indüktansı|Seri hat reaktörü CAMF-C6-FD-C6-3A

Ürün numarası: 8088930

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kısa devre dayanımı	hayır
40 °C'de akım yükü kapasitesi	6 A
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...400 V
Nominal çalışma gerilimi AC	400 V
Nominal endüktans	5.7 mH
Nominal endüktans toleransı	10 %
Şebeke frekansı	50 Hz...60 Hz
İzolasyon gerilimi	2500 V
Ruhsat	ENEC c UL - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...40 °C
Koruma türü	IP00
Ortam sıcaklığı	-10 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	2000 g
Montaj türü	Montaj plakası, vidalı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj konumu	yatay
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Güç kaynağı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Terminal şeridi
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik bağlantısı 1, kablo kesiti	4 mm ²
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Güç kaynağı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Terminal şeridi
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik bağlantısı 2, kablo kesiti	4 mm ²