

Manometre PAGN-26-10-G18S

Ürün numarası: 8088985

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 bar...10 bar
Manometre nominal boyut	26
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	4
Koruma türü	IP43
Depolama sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	Sızdırmazlık halkalı G1/8
Ortamla temas eden malzemeler	ABS Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	ABS
Gövde malzemesi	ABS
Kontrol camı malzemesi	PS
Gövde rengi	siyah
Ürün ağırlığı	8 g
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) psi (iç)