


Küresel vana
VZBE-3/4-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15
Ürün numarası: 8089058

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Kumanda kollu 2 yollu küresel vana
Çalıştırma türü	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	ASME B16.11'e göre kaynak ucu
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
Flanş delik delme şablonu	F03 F04
İç çap	20 mm
Nominal genişlik DN	20
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	63
Basınç farkında kopma torku proses bileşeni nominal basınç PN	9 Nm
Standarda dayalı	ASME B16.11 ISO 5211
Ortam	Su buharı ISO 8573-1:2010 [-:::-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su nötr sıvılar
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...200 °C
Akış Kv	59 m ³ /sa
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Gövde malzeme numarası	1.4408/CF8M
Yuva conta malzemesi	PTFE, modifiye

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM PTFE
Bilye malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Bilye malzeme numarası	1.4408/CF8M
Mil malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Mil malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	700 g
Ruhsat	CRN
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet