


Açma/kapama valfi MS4-EE-1/4-V24-B

Ürün numarası: 8091771

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	4
Izgara ölçüsü	40 mm
Tasarım	Popet valf, elektrik kumandalı
Çalıştırma türü	elektrikli
Manuel kumanda	kilitlemeli basmalı
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	pilot kumandalı
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalışma basıncı	0,3 MPa...0,7 MPa 3 bar...7 bar
Örtüşme	negatif kapsama
C değeri	8,36 l/sbar
b değeri	0,49
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	2000 l/dak
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	1600 l/dak
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 2,3 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Açma süresi	29 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 7
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Montaj türü	duvar/yüzey tutucu ile
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	aksesuarlar ile

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	194 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pilot hava beslemesi	dahili
Elektrik bağlantısı	C formu EN 175301-803 uyarınca
Sinyal durumu göstergesi	aksesuarlarla
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR NBR
Gövde malzemesi	PA takviyeli