

Konum göstergesi SAMH-F12-MK

Ürün numarası: 8092711

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	sensörler olmadan
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Uygulama notu	VZXA açılı yataklı valf ile birlikte kullanıldığında tüm ürün için SIL onayı geçersizdir.
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	118 g
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Gövde malzemesi	Alüminyum PA takviyeli
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III