


Stoper silindir DFST-32-20-D-Y4-A-S-G2

Ürün numarası: 8093009

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Strok | 20 mm |
| Piston çapı | 32 mm |
| Sönümlleme | Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı Ayarlanabilir ön darbe emici |
| Montaj konumu | dikey |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım | Kol kumandalı piston mili |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Kumanda kolu pozisyonunun sorgulanması | endüktif sensörler için |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz | Kılavuz çubuğu |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Sönümlleme uzunluğu | 14 mm |
| Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti | 1000 N |
| Ürün ağırlığı | 750 g |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Makara malzemesi | Çelik |