

Eksenel kit EAMM-A-V20-28AA

Ürün numarası: 8093016

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|-------------------------|
| Nominal uzunluk | 31.4 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 10000 1/dak |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 0.022 kgmm ² |
| Aktarılabılır tork | 0.2 Nm |
| Ürün ağırlığı | 25 g |
| Aktüatör arayüz kodu | V20 |
| Arayüz kodu motor In | 28AA |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |