


Eksenel kit
EAMM-A-V32-60RA
Ürün numarası: 8093041

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	55 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	1.03 kgmm ²
Aktarılabılır tork	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	243 g
Aktüatör arayüz kodu	V32
Arayüz kodu motor In	60RA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu