

Paralel Kit EAMM-U-30-V20-28AA-44

Ürün numarası: 8093176

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	30
Merkezden merkeze mesafe	44 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	3000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Kütle atalet momenti	2.11 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.015 Nm
Aktarılabılır tork	0.05 Nm
Ürün ağırlığı	94 g
Aktüatör arayüz kodu	V20
Arayüz kodu motor in	28AA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu