

Paralel kit
EAMM-U-45-V32-40RA-63
Ürün numarası: 8095650

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	45
Merkezden merkeze mesafe	63 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	3600 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Kütle atalet momenti	4.35 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.05 Nm
Aktarılabılır tork	1 Nm
Ürün ağırlığı	240 g
Aktüatör arayüz kodu	V32
Arayüz kodu motor ln	40RA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu