

Küresel vana
VZBE-4-T-63-T-2-F1012-M-V15V16
Ürün numarası: 8096673

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	2 yollu küresel vana
Çalıştırma türü	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	4 NPT
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
Flanş delik delme şablonu	F1012
İç çap	96 mm
Nominal genişlik DN	100
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	tersine çevrilebilir
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	63
Basınç farkında kopma torku proses bileşeni nominal basınç PN	90 Nm
Standarda dayalı	ASME B1.20.1 ISO 5211
Ortam	Su buharı ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su nötr sıvılar
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...200 °C
Akış Kv	435.2 m³/sa
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Gövde malzeme numarası	1.4408

Özellik	Değer
Yuva conta malzemesi	PTFE, modifiye
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM PTFE
Bilye malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Bilye malzeme numarası	1.4401
Mil malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Mil malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	16700 g
Ruhsat	CRN
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet