


Şebeke filtresi CAMF-C6-F-C16-11A

Ürün numarası: 8096868

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kısa devre dayanımı	hayır
40 °C'de akım yükü kapasitesi	16 A
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...520 V
Şebeke frekansı	0 Hz...60 Hz
İzolasyon gerilimi	2650 V
Ölçüler G x U x Y	45 mm x 235 mm x 70 mm
Ruhsat	ENEC UL - Tanınan (OL) c UL - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...100 °C
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-25 °C...100 °C
Ürün ağırlığı	800 g
Montaj türü	Montaj plakası, vidalı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj konumu	yatay
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Güç kaynağı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Terminal şeridi
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik bağlantısı 1, kablo kesiti	6 mm ² ...10 mm ²
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Güç kaynağı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Terminal şeridi
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik bağlantısı 2, kablo kesiti	6 mm ² ...10 mm ²