



# Küresel vana

## VZBE-1/4-T-63-F-3T-F04-M-V15V15

Ürün numarası: 8096951

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Tasarım   | 3 yollu küresel vana<br>T delik  |
| Çalıştırma türü   | mekanik  |
| Sızdırmazlık prensibi   | yumuşak  |
| Montaj konumu   | herhangi bir   |
| Montaj türü   | Hat kurulumu   |
| Bağlantı rakoru   | 1/4 NPT  |
| Anahtarlama konumu göstergesi                                 | Kızak yönü = akış yönü   |
| Flanş delik delme şablonu                                     | F04  |
| İç çap  | 11 mm  |
| Nominal genişlik DN   | 8  |
| Valf fonksiyonu   | 3/2  |
| Akış yönü   | tersine çevrilebilir   |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç                            | 63   |
| Basınç farkında kopma torku proses bileşeni nominal basınç PN | 9.6 Nm   |
| Standarta dayalı  | ASME B1.20.1<br>ISO 5211   |
| Ortam   | Su buharı<br>ISO 8573-1:2010 [-:::] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar<br>Su<br>nötr sıvılar |
| Akışkan sıcaklığı   | -20 °C...200 °C  |
| Akış hızı Kv, T tipi köşe                                     | 1.4 m <sup>3</sup> /sa   |
| Malzeme hakkında not  | RoHS uyumlu  |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364 Zone III   |
| Gövde malzemesi   | Paslanmaz çelik dökümü   |
| Gövde malzeme numarası  | 1.4408   |
| Yuva conta malzemesi  | PTFE   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                             | PTFE   |

| <b>Özellik</b>              | <b>Değer</b>   |
|-----------------------------|--|
| Bilye malzemesi             | Paslanmaz çelik dökümü   |
| Bilye malzeme numarası      | 1.4408   |
| Mil malzemesi               | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                    |
| Mil malzeme numarası        | 1.4401   |
| Ürün ağırlığı               | 800 g  |
| Ruhsat                      | CRN  |
| Patlamaya karşı koruma      | Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet                              |