

# Baęlantı Plakası|Taban Plakası VABS-P16-10S-M5

Ürün numarası: 8097804

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Yapı genişlięi	26 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Özellikler	DIN EN 1797'ye göre oksijenle uyumlu
Maks. valf yeri sayısı	1
Çalışma basıncı	0 bar...7 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:3:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Hava Oksijen Azot
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün deęil maksimum parçacık boyutu 5 µm
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıęı	-20 °C...70 °C
Akışkan sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Baęil nem	% 0 - 60 yoęuşmayan
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Ürün aęırlıęı	25 g
Montaj türü	geçiş delięi ile diři diři ile
Pnömatik baęlantı 1	M5
Pnömatik baęlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım