

**Şartlandırıcı Ünitesi**  
**MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B**  
Ürün numarası: 8098365

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                                             | Değer                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                               | 6                                                                           |
| Seri                                                                | MS                                                                          |
| Montaj konumu                                                       | dikey +/- 5 °                                                               |
| Basınç göstergesi                                                   | manometre ile                                                               |
| Çalışma basıncı                                                     | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                     |
| Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 3600 l/dak                                                                  |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)           | 5300 l/dak                                                                  |
| İşletim ortamı                                                      | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                              |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                               | Ester yağı ile uyumlu değildir                                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                         | 1 - korozyona düşük maruziyet                                               |
| LABS uygunluğu                                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Depolama sıcaklığı                                                  | -5 °C...50 °C                                                               |
| Akışkan sıcaklığı                                                   | -5 °C...50 °C                                                               |
| Ortam sıcaklığı                                                     | -5 °C...50 °C                                                               |
| Ürün ağırlığı                                                       | 1250 g                                                                      |
| Montaj türü                                                         | Hat kurulumu<br>montaj braketi ile<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak: |
| Malzeme hakkında not                                                | RoHS uyumlu                                                                 |