

Perde geiř rakoru NPQR-H-Q16-E

Ürün numarası: 8099104

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	15 mm
Hortum yerleştirme derinliđi	23.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme İtme-ekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
alıřma basıncına iliřkin not	Su: 0 - 80 °C'de maks. 0,7 MPa
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	NSF C0556009
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yađlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yođun korozyona maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.İstisnalar, eliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169
Ortam sıcaklıđı	-5 °C...150 °C
Ortam sıcaklıđına iliřkin not	PUN-H ile: -20 °C - 60 °C
Ürün ađırlıđı	153.6 g
Pnömatik bađlantı 1	dıř apı Ø 16 mm olan hortum için
Pnömatik bađlantı 2	dıř apı Ø 16 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik
Tutma halkası malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik
Gevřetme halkası malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik

Özellik	Değer
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PPSU