

Hava tahliye plakası VABF-B14-M3-G14

Ürün numarası: 8099350

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	1.5 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	280.5 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	NAMUR bağlantı şemalı 1/4 flanş
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR bağlantı şemalı 1/4 flanş G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Regülatör gövdesi malzemesi	Dövme alüminyum alaşım